



Plan szkieletu
instalacji pomieszczenia



WYKAZ MATERIAŁÓW	
Symbol	Opis
1	Przewód miedziany 2x2,5 mm ²
2	Przewód miedziany 4x2,5 mm ²
3	Przewód miedziany 6x2,5 mm ²
4	Przewód miedziany 10x2,5 mm ²
5	Przewód miedziany 16x2,5 mm ²
6	Przewód miedziany 25x2,5 mm ²
7	Przewód miedziany 35x2,5 mm ²
8	Przewód miedziany 50x2,5 mm ²
9	Przewód miedziany 70x2,5 mm ²
10	Przewód miedziany 95x2,5 mm ²
11	Przewód miedziany 120x2,5 mm ²
12	Przewód miedziany 150x2,5 mm ²
13	Przewód miedziany 185x2,5 mm ²
14	Przewód miedziany 240x2,5 mm ²
15	Przewód miedziany 300x2,5 mm ²
16	Przewód miedziany 370x2,5 mm ²
17	Przewód miedziany 450x2,5 mm ²
18	Przewód miedziany 560x2,5 mm ²
19	Przewód miedziany 700x2,5 mm ²
20	Przewód miedziany 875x2,5 mm ²
21	Przewód miedziany 1075x2,5 mm ²
22	Przewód miedziany 1312x2,5 mm ²
23	Przewód miedziany 1587x2,5 mm ²
24	Przewód miedziany 1962x2,5 mm ²
25	Przewód miedziany 2452x2,5 mm ²
26	Przewód miedziany 3062x2,5 mm ²
27	Przewód miedziany 3827x2,5 mm ²
28	Przewód miedziany 4782x2,5 mm ²
29	Przewód miedziany 5972x2,5 mm ²
30	Przewód miedziany 7532x2,5 mm ²
31	Przewód miedziany 9502x2,5 mm ²
32	Przewód miedziany 12002x2,5 mm ²
33	Przewód miedziany 15202x2,5 mm ²
34	Przewód miedziany 19402x2,5 mm ²
35	Przewód miedziany 24902x2,5 mm ²
36	Przewód miedziany 32102x2,5 mm ²
37	Przewód miedziany 41402x2,5 mm ²
38	Przewód miedziany 53402x2,5 mm ²
39	Przewód miedziany 69002x2,5 mm ²
40	Przewód miedziany 89002x2,5 mm ²
41	Przewód miedziany 115002x2,5 mm ²
42	Przewód miedziany 149002x2,5 mm ²
43	Przewód miedziany 194002x2,5 mm ²
44	Przewód miedziany 254002x2,5 mm ²
45	Przewód miedziany 334002x2,5 mm ²
46	Przewód miedziany 434002x2,5 mm ²
47	Przewód miedziany 57002x2,5 mm ²
48	Przewód miedziany 74002x2,5 mm ²
49	Przewód miedziany 97002x2,5 mm ²
50	Przewód miedziany 127002x2,5 mm ²
51	Przewód miedziany 167002x2,5 mm ²
52	Przewód miedziany 22002x2,5 mm ²
53	Przewód miedziany 29002x2,5 mm ²
54	Przewód miedziany 38002x2,5 mm ²
55	Przewód miedziany 50002x2,5 mm ²
56	Przewód miedziany 66002x2,5 mm ²
57	Przewód miedziany 87002x2,5 mm ²
58	Przewód miedziany 114002x2,5 mm ²
59	Przewód miedziany 15002x2,5 mm ²
60	Przewód miedziany 198002x2,5 mm ²
61	Przewód miedziany 264002x2,5 mm ²
62	Przewód miedziany 348002x2,5 mm ²
63	Przewód miedziany 456002x2,5 mm ²
64	Przewód miedziany 60002x2,5 mm ²
65	Przewód miedziany 792002x2,5 mm ²
66	Przewód miedziany 1044002x2,5 mm ²
67	Przewód miedziany 1392002x2,5 mm ²
68	Przewód miedziany 1848002x2,5 mm ²
69	Przewód miedziany 2464002x2,5 mm ²
70	Przewód miedziany 328002x2,5 mm ²
71	Przewód miedziany 4336002x2,5 mm ²
72	Przewód miedziany 5712002x2,5 mm ²
73	Przewód miedziany 7536002x2,5 mm ²
74	Przewód miedziany 9912002x2,5 mm ²
75	Przewód miedziany 13152002x2,5 mm ²
76	Przewód miedziany 17504002x2,5 mm ²
77	Przewód miedziany 232002x2,5 mm ²
78	Przewód miedziany 306002x2,5 mm ²
79	Przewód miedziany 408002x2,5 mm ²
80	Przewód miedziany 54002x2,5 mm ²
81	Przewód miedziany 714002x2,5 mm ²
82	Przewód miedziany 942002x2,5 mm ²
83	Przewód miedziany 1248002x2,5 mm ²
84	Przewód miedziany 1664002x2,5 mm ²
85	Przewód miedziany 2224002x2,5 mm ²
86	Przewód miedziany 296002x2,5 mm ²
87	Przewód miedziany 3952002x2,5 mm ²
88	Przewód miedziany 52002x2,5 mm ²
89	Przewód miedziany 6912002x2,5 mm ²
90	Przewód miedziany 9184002x2,5 mm ²
91	Przewód miedziany 12176002x2,5 mm ²
92	Przewód miedziany 16002x2,5 mm ²
93	Przewód miedziany 212002x2,5 mm ²
94	Przewód miedziany 28002x2,5 mm ²
95	Przewód miedziany 37002x2,5 mm ²
96	Przewód miedziany 49002x2,5 mm ²
97	Przewód miedziany 648002x2,5 mm ²
98	Przewód miedziany 864002x2,5 mm ²
99	Przewód miedziany 114002x2,5 mm ²
100	Przewód miedziany 152002x2,5 mm ²
101	Przewód miedziany 20002x2,5 mm ²
102	Przewód miedziany 268002x2,5 mm ²
103	Przewód miedziany 356002x2,5 mm ²
104	Przewód miedziany 47002x2,5 mm ²
105	Przewód miedziany 62002x2,5 mm ²
106	Przewód miedziany 82002x2,5 mm ²
107	Przewód miedziany 108002x2,5 mm ²
108	Przewód miedziany 144002x2,5 mm ²
109	Przewód miedziany 192002x2,5 mm ²
110	Przewód miedziany 256002x2,5 mm ²
111	Przewód miedziany 34002x2,5 mm ²
112	Przewód miedziany 45002x2,5 mm ²
113	Przewód miedziany 59002x2,5 mm ²
114	Przewód miedziany 78002x2,5 mm ²
115	Przewód miedziany 103002x2,5 mm ²
116	Przewód miedziany 137002x2,5 mm ²
117	Przewód miedziany 182002x2,5 mm ²
118	Przewód miedziany 242002x2,5 mm ²
119	Przewód miedziany 32002x2,5 mm ²
120	Przewód miedziany 42002x2,5 mm ²
121	Przewód miedziany 55002x2,5 mm ²
122	Przewód miedziany 72002x2,5 mm ²
123	Przewód miedziany 95002x2,5 mm ²
124	Przewód miedziany 126002x2,5 mm ²
125	Przewód miedziany 168002x2,5 mm ²
126	Przewód miedziany 224002x2,5 mm ²
127	Przewód miedziany 296002x2,5 mm ²
128	Przewód miedziany 395002x2,5 mm ²
129	Przewód miedziany 52002x2,5 mm ²
130	Przewód miedziany 69002x2,5 mm ²
131	Przewód miedziany 91002x2,5 mm ²
132	Przewód miedziany 12002x2,5 mm ²
133	Przewód miedziany 16002x2,5 mm ²
134	Przewód miedziany 21002x2,5 mm ²
135	Przewód miedziany 28002x2,5 mm ²
136	Przewód miedziany 37002x2,5 mm ²
137	Przewód miedziany 49002x2,5 mm ²
138	Przewód miedziany 64002x2,5 mm ²
139	Przewód miedziany 85002x2,5 mm ²
140	Przewód miedziany 112002x2,5 mm ²
141	Przewód miedziany 148002x2,5 mm ²
142	Przewód miedziany 198002x2,5 mm ²
143	Przewód miedziany 266002x2,5 mm ²
144	Przewód miedziany 356002x2,5 mm ²
145	Przewód miedziany 47002x2,5 mm ²
146	Przewód miedziany 62002x2,5 mm ²
147	Przewód miedziany 82002x2,5 mm ²
148	Przewód miedziany 108002x2,5 mm ²
149	Przewód miedziany 144002x2,5 mm ²
150	Przewód miedziany 194002x2,5 mm ²
151	Przewód miedziany 26002x2,5 mm ²
152	Przewód miedziany 348002x2,5 mm ²
153	Przewód miedziany 46002x2,5 mm ²
154	Przewód miedziany 61002x2,5 mm ²
155	Przewód miedziany 81002x2,5 mm ²
156	Przewód miedziany 107002x2,5 mm ²
157	Przewód miedziany 142002x2,5 mm ²
158	Przewód miedziany 19002x2,5 mm ²
159	Przewód miedziany 256002x2,5 mm ²
160	Przewód miedziany 34002x2,5 mm ²
161	Przewód miedziany 45002x2,5 mm ²
162	Przewód miedziany 59002x2,5 mm ²
163	Przewód miedziany 78002x2,5 mm ²
164	Przewód miedziany 103002x2,5 mm ²
165	Przewód miedziany 137002x2,5 mm ²
166	Przewód miedziany 182002x2,5 mm ²
167	Przewód miedziany 242002x2,5 mm ²
168	Przewód miedziany 32002x2,5 mm ²
169	Przewód miedziany 42002x2,5 mm ²
170	Przewód miedziany 55002x2,5 mm ²
171	Przewód miedziany 72002x2,5 mm ²
172	Przewód miedziany 95002x2,5 mm ²
173	Przewód miedziany 126002x2,5 mm ²
174	Przewód miedziany 168002x2,5 mm ²
175	Przewód miedziany 224002x2,5 mm ²
176	Przewód miedziany 296002x2,5 mm ²
177	Przewód miedziany 395002x2,5 mm ²
178	Przewód miedziany 52002x2,5 mm ²
179	Przewód miedziany 69002x2,5 mm ²
180	Przewód miedziany 91002x2,5 mm ²
181	Przewód miedziany 12002x2,5 mm ²
182	Przewód miedziany 16002x2,5 mm ²
183	Przewód miedziany 21002x2,5 mm ²
184	Przewód miedziany 28002x2,5 mm ²
185	Przewód miedziany 37002x2,5 mm ²
186	Przewód miedziany 49002x2,5 mm ²
187	Przewód miedziany 64002x2,5 mm ²
188	Przewód miedziany 85002x2,5 mm ²
189	Przewód miedziany 112002x2,5 mm ²
190	Przewód miedziany 148002x2,5 mm ²
191	Przewód miedziany 198002x2,5 mm ²
192	Przewód miedziany 266002x2,5 mm ²
193	Przewód miedziany 356002x2,5 mm ²
194	Przewód miedziany 47002x2,5 mm ²
195	Przewód miedziany 62002x2,5 mm ²
196	Przewód miedziany 82002x2,5 mm ²
197	Przewód miedziany 108002x2,5 mm ²
198	Przewód miedziany 144002x2,5 mm ²
199	Przewód miedziany 194002x2,5 mm ²
200	Przewód miedziany 26002x2,5 mm ²